

BEAUTY

MOVE P03

Ref. P03

Portable ultrasonic facial exfoliation device operating at a frequency of 25-27 kHz. Designed to remove impurities, blackheads, dead skin cells, and improve skin texture. Regular use helps reduce wrinkles, whiten, tighten pores, and revitalize the skin.



It is easy to handle and has a 15-minute automatic timer.

Working Frequency:
25-27KHz

Packaging size:
22.0x10.0x8.0 cm
G.W.kg 0.3

Features

- ① Spatula
- ② Power Buttons

Electric features

INPUT VOLTAGE: 100 ~240V
OUTPUT FREQUENCY: 50/60HZ
WORKING FREQUENCY: 250 KHZ
RATED POWER: 3W



BEAUTY

MOVE P03

Ref. P03

Portable ultrasonic facial exfoliation device operating at a frequency of 25-27 kHz. Designed to remove impurities, blackheads, dead skin cells, and improve skin texture. Regular use helps reduce wrinkles, whiten, tighten pores, and revitalize the skin.



Es fácil de manejar y tiene un temporizador automático de 15 minutos

Working Frequency:
25-27KHz

Tamaño del paquete:
22.0x10.0x8.0 cm
G.W.kg 0.3

Características

- ① Espátula
- ② Botones De Encendido

Características eléctricas

VOLTAJE DE ENTRADA: 100 ~240V
FRECUENCIA DE SALIDA: 50/60HZ
FRECUENCIA DE TRABAJO: 250 KHZ
POTENCIA NOMINAL: 3W





BEAUTY

MOVE P03

Ref. P03

Dispositivo portatile per esfoliazione facciale a ultrasuoni che lavora con una frequenza di 25-27 kHz. Progettato per rimuovere impurità, punti neri, cellule morte e migliorare la texture della pelle. L'uso regolare aiuta a ridurre le rughe, schiarire, chiudere i pori e rivitalizzare la pelle.

È facile da maneggiare e ha un timer automatico di 15 minuti.

Working Frequency:
25-27KHz

Dimensioni del pallet:
22.0x10.0x8.0 cm
G.W.kg 0.3

Caratteristiche

- ① Spatola
- ② Pulsanti Di Accensione

Caratteristiche elettriche

TENSIONE DI INGRESSO: 100 ~240V
FREQUENZA DI USCITA: 50/60HZ
FREQUENZA DI LAVORO: 250 KHZ
POTENZA NOMINALE: 3W





BEAUTY

MOVE P03

Ref. P03

Tragbares Ultraschall-Gesichtspeelinggerät mit einer Frequenz von 25–27 kHz. Entwickelt zur Entfernung von Unreinheiten, Mitessern, abgestorbenen Hautzellen und zur Verbesserung der Hautstruktur. Regelmäßige Anwendung hilft, Falten zu reduzieren, aufzuhellen, Poren zu verkleinern und die Haut zu revitalisieren.

Es ist einfach zu handhaben und verfügt über einen automatischen 15-Minuten-Timer.

Working Frequency:
25-27KHz

Verpackungsgröße:
22.0x10.0x8.0 cm
G.W.kg 0.3

Eigenschaften

- ① Spatel
- ② Ein-/Ausschalter

Elektrische Eigenschaften

EINGANGSSPANNUNG: 100 ~240V
AUSGANGSFREQUENZ: 50/60HZ
BETRIEBSFREQUENZ: 250 KHZ
NENNLAST: 3W





BEAUTY

MOVE P03

Ref. P03

Dispositif portable d'exfoliation faciale par ultrasons fonctionnant à une fréquence de 25-27 kHz. Conçu pour éliminer les impuretés, les points noirs, les cellules mortes et améliorer la texture de la peau. Son utilisation régulière aide à réduire les rides, blanchir, resserrer les pores et revitaliser la peau.

Il est facile à manipuler et dispose d'un minuteur automatique de 15 minutes.

Working Frequency:
25-27KHz

Taille du paquet:
22.0x10.0x8.0 cm
G.W.kg 0.3

Caractéristiques

- ① Spatule
- ② Boutons D'alimentation

Caractéristiques électriques

TENSION D'ENTRÉE : 100 ~240V
FRÉQUENCE DE SORTIE : 50/60HZ
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT : 250 KHZ
PUISSANCE NOMINALE : 3W

